


Mitutoyo**Precizni notranji merilnik z merilno uro, Merilno območje: 50-150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	435203 50-150
GTIN	4946368854908
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Precizni notranji merilnik z oporo v treh točkah in samodejnim centriranjem. Držalo merilnika in merilna ura sta nesvetleče kromirana. Merilna ura je zaščitena pred udarci z ohišjem iz umetne mase. Držalo z zaščito za roke za temperaturno stabilizacijo. Z različno dolgimi zamenljivimi tipalnimi nastavki in vmesnimi obroči nastavite merilnik na \varnothing izvrtine, ki jo merite.

Merilni nastavki s tipalno kroglico iz karbidne trdine.

Uporaba:

Primerjalni merilnik za kontrolo točnosti \varnothing , cilindričnosti in okroglosti izvrtin.

Obseg dobave:

Vklj. z merilno uro art. 432051 vel.10/58 z odčitavanjem 1/100 mm.

Tehnični opis

Merilna globina	150 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure	0,5 μ m
Centrirni krožnik, širina	38 mm
Število merilnih nastavkov	11
Merilno območje	50 - 150 mm

Standard	Tovarniški standard
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C1
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 160 mm	023210 160
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Distančni obroč z notranjim \varnothing 6,3 mm Širina obroča 3 mm	435230 3
Distančni obroč z notranjim \varnothing 6,3 mm Širina obroča 2 mm	435230 2
Distančni obroč z notranjim \varnothing 6,3 mm Širina obroča 1 mm	435230 1
Distančni obroč z notranjim \varnothing 6,3 mm Širina obroča 0,5 mm	435230 0,5
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin 1 kos Tip 35-90	439914 35-90
Podaljšek (50 mm)	435210