

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Celotna dolžina L	80 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	8 mm
Srednji premik L_3	3 mm
Dolžina glave L_1	15 mm
Višina vpenjanja L_2	7,5 mm
Nastavitveni kot κ	140 stopinj
Velikost ploščice	5 mm
Ø držala D_s	8 mm
ISO-oznaka držala	A08F SVOCR/L05
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

