

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, leve, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Nastavitveni kot κ	140 stopinj
Dolžina glave L_1	15 mm
Celotna dolžina L	80 mm
ISO-oznaka držala	A08F SVOCR/L05
Srednji premik L_3	3 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Velikost ploščice	5 mm
Ø držala D_s	8 mm
Višina vpenjanja L_2	7,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

