

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Ø držala D_s	16 mm
Srednji premik L_3	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Nastavitveni kot κ	140 stopinj
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	22 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	A16M SVOCR/L11
Dolžina glave L_1	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

