

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, leve, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	13 mm
Srednji premik $L_3$	6,5 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	140 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
ISO-oznaka držala	A12L SVOCR/L07
Dolžina glave $L_1$	24 mm
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Ø držala $D_s$	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

