

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261378 20/11
GTIN	4062406710774
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L_2	19 mm
Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik L_3	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Ø držala D_s	20 mm
Nastavitveni kot κ	140 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	24 mm
ISO-oznaka držala	A20Q SVOCR/L11
Dolžina glave L_1	40 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

