

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261378 10/07
GTIN	4062406710743
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	9 mm
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	5,5 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	11 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	22 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
ISO-oznaka držala	A10H SVOCR/L07
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Nastavitveni kot κ	140 stopinj
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

