

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, leve, Ø držala/velikost ploščice: 16/11mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
ISO-oznaka držala	A16M SVOCR/L11
Nastavitveni kot $\kappa$	140 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	22 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Ø držala $D_s$	16 mm
Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik $L_3$	9 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Dolžina glave $L_1$	35 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

