

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	E10H SVOCR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	11 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Velikost ploščice	7 mm
Nastavitveni kot κ	140 stopinj
Srednji premik L <sub>3</sub>	5,5 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	Karbidna trdina
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

