

Garant
Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	8 mm
Nastavitveni kot κ	140 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Velikost ploščice	5 mm
Srednji premik L_3	3 mm
Višina vpenjanja L_2	7,5 mm
Dolžina glave L_1	26 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
ISO-oznaka držala	E08F SVOCR/L05
Celotna dolžina L	80 mm
Ø držala D_s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	Karbidna trdina
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje