

**Garant**
**Držalo za notranje struženje HM, levo, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	5,5 mm
Nastavitveni kot κ	140 stopinj
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	9 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	11 mm
Celotna dolžina L	100 mm
ISO-oznaka držala	E10H SVOCR/L07
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	Karbidna trdina
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

