

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levo, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Dolžina glave L_1	26 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Ø držala D_s	8 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	8 mm
Višina vpenjanja L_2	7,5 mm
Nastavitveni kot κ	140 stopinj
Velikost ploščice	5 mm
ISO-oznaka držala	E08F SVOCR/L05
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	Karbidna trdina
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje