

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260933 16/11  |
| GTIN                  | 4062406711047 |
| Razred artikla        | 21T           |

**Tehnični opis**

|   |                |
|---|----------------|
| Celotna dolžina L                                     | 180 mm         |
| Ø držala D <sub>s</sub>                               | 16 mm          |
| Velikost ploščice                                     | 11 mm          |
| Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>              | 18 mm          |
| Višina vpenjanja L <sub>2</sub>                       | 15 mm          |
| Srednji premik L <sub>3</sub>                         | 9,2 mm         |
| primerna obračalna rezalna ploščica                   | TC.. 1102..    |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice               | 269028 7       |
| Serija  | GARANT Master  |
| ISO-oznaka držala                                     | A16Q STFCR/L11 |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>                          | 31 mm          |
| Nastavitveni kot κ                                    | 90 stopinj     |
| Standard  | DIN 8024       |
| Vrsta uporabe   | leve           |
| Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem | 3×D<br>da      |

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje