

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Dolžina glave L_1	31 mm
Celotna dolžina L	180 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
ISO-oznaka držala	A16Q SVUBR/L11
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	20 mm
Ø držala D_s	16 mm
Serija	GARANT Master
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Velikost ploščice	11 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje