

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	16 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	31 mm
Dolžina glave L_1	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Ø držala D_s	25 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Celotna dolžina L	200 mm
Serijska	GARANT Master
ISO-oznaka držala	A25R SVUBR/L16
Srednji premik L_3	17 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje