

Garant
Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, levo, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L ₂	18 mm
Serija	GARANT Master
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	24 mm
ISO-oznaka držala	A20R SVUBR/L11
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Ø držala D _s	20 mm
Dolžina glave L ₁	36 mm
Srednji premik L ₃	13 mm
Velikost ploščice	11 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje