

**Garant****Četrtkrožni rezkar, neprevlečeni, Radij r H11 DC: 1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	194220 1,5
GTIN	4045197109910
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

Z ravnim ozobjem. Površina je posebno obdelana.

**Uporaba:**

Za zaokroževanje in posnemanje robov in kontur.

**Tehnični opis**

Majhen $\varnothing D_3$	6 mm
Radij r	1,5 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm
Število zob Z	4
Velik $\varnothing D_2$	9 mm
$\varnothing$ držala $D_s$	10 mm
Celotna dolžina L	60 mm
Dolžina rezil $L_c$	1,5 mm
Radiusno rezkanje	naprej
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5
Toleranca vrтанja	H11

Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Viertelkreisfräser

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	138 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	23 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		