

**CCMT 060202, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 060202 HBT130 Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: MF
Globina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Glavna uporaba	MF
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Prevleka	TiCN
Lomilec odrezkov	MF
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje