

**DCMT 11T302, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260377 HBT130
GTIN	4062406720049
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T302 HBT130 Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: M
Globina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	MF
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Prevleka	TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Zvrst	HBT130
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Lomilec odrezkov	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje