

**Garant****Digitalna merilna ura HCT odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 434336 12,5   |
| GTIN                  | 4062406720155 |
| Razred artikla        | 41C           |

## Opis

### Izvedba:

Digitalna merilna ura z robustnim aluminijastim ohišjem in **zelo velikim** prikazovalnikom z integriranimi tribarvnimi svetlečimi diodami za toleranco. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, **absolutni sistem**. Min/maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. Prednastavitev mer poljubne vrednosti. Preklop smeri štetja.

Izvedba s funkcijo **Bluetooth 5.0**. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS. Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, odmikalna ročica art. 434212, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910, paket baterij art. 404310.

## Tehnični opis

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Kalibriranje                               | C1                           |
| Vrsta IP-zaščite                           | IP 54                        |
| Tip baterij                                | Gumbasta baterija            |
| Radijska naprava                           | HID (Human Interface Device) |
| Radijska naprava                           | Mobilna aplikacija HCT       |
| Radijska naprava                           | Aplikacija HCT za Windows    |
| Debelina ohišja                            | 32,9 mm                      |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev      | 081560 CR2032                |
| Preklop odčitavanja                        | 0,00005 col                  |
| Serija                                     | HCT                          |
| Ø vpenjalnega držala h6                    | 8 mm                         |
| Preklop odčitavanja                        | 0,001 mm                     |
| Število vključenih baterij                 | 1                            |
| Ø ohišja                                   | 59,5 mm                      |
| Napajanje                                  | Baterijsko napajanje         |
| Merilna sila                               | 0,65 – 0,90 N                |
| Merilno območje                            | 0 - 12,5 mm                  |
| Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,003 mm                     |
| Standard                                   | Tovarniški standard          |
| Preklop odčitavanja                        | mm / cole                    |
| Vmesnik                                    | USB-vmesnik                  |
| Vmesnik                                    | Vmesnik Digimatic            |
| Vmesnik                                    | Vmesnik Bluetooth            |
| Funkcija prednastavitve                    | da                           |
| Merilno orodje                             | digitalni                    |
| Material ohišja                            | aluminij                     |
| Vrsta izdelka                              | Merilna ura                  |

## Storitve

DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm

023010 12,5

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm

023000 12,5

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032