

Garant**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434334 25
GTIN	4062406720148
Razred artikla	41C

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura z robustnim aluminijastim ohišjem in **zelo velikim** prikazovalnikom z integriranimi tribarvnimi svetlečimi diodami za toleranco. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, **absolutni sistem**. Min/maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. Prednastavitev mer poljubne vrednosti. Preklop smeri štetja.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, odmikalna ročica art. 434212, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910, paket baterij art. 404310.

Tehnični opis

Merilna sila	0,65 – 1,15 N
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm

Tip baterij	Gumbasta baterija
Kalibriranje	C1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Merilno območje	0 - 25 mm
Preklop odčitavanja	0,00005 col
Napajanje	Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Ø ohišja	59,5 mm
Preklop odčitavanja	0,001 mm
Debelina ohišja	32,9 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,004 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalni
Material ohišja	aluminij
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------

