

Garant**Digitalna merilna ura HCT odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434336 25
GTIN	4062406720162
Razred artikla	41C

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura z robustnim aluminijastim ohišjem in **zelo velikim** prikazovalnikom z integriranimi tribarvnimi svetlečimi diodami za toleranco. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, **absolutni sistem**. Min/maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. Prednastavitev mer poljubne vrednosti. Preklop smeri štetja.

Izvedba s funkcijo **Bluetooth 5.0**. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS. Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, odmikalna ročica art. 434212, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910, paket baterij art. 404310.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Debelina ohišja	32,9 mm
Merilna sila	0,65 – 1,15 N
Preklop odčitavanja	0,001 mm
Preklop odčitavanja	0,00005 col
Ø ohišja	59,5 mm
Serija	HCT
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Tip baterij	Gumbasta baterija
Merilno območje	0 - 25 mm
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	Aplikacija HCT za Windows
Kalibriranje	C1
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,004 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalni
Material ohišja	aluminij
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm

023000 30

DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm

023010 100

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032