

**Garant****Digitalna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434340 25
GTIN	4062406720186
Razred artikla	41C

**Opis****Izvedba:**

Digitalna merilna ura z robustnim aluminijastim ohišjem in zelo velikim prikazovalnikom z integriranimi tribarvnimi svetlečimi diodami za toleranco. **Z dodatnim analognim prikazovalnikom in tipkami za hitro nastavitev tolerančnih mej.** Min/maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. Prednastavitev mer poljubne vrednosti. Preklop smeri štetja. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, absolutni sistem.

**Funkcija:**

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vključno z 1 baterijo art 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498948, odmikalna ročica art. 434212, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910, paket baterij art. 404310.

**Tehnični opis**

Kalibriranje	C1
--------------	----

Merilno območje	0 - 25 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Preklop odčitavanja	0,00005 col
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Tip baterij	Gumbasta baterija
Debelina ohišja	32,9 mm
Preklop odčitavanja	0,001 mm
Ø ohišja	59,5 mm
Število vključenih baterij	1
Merilna sila	0,65 – 1,15 N
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,004 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalni
Material ohišja	aluminij
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

DAkKS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm

023010 100

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm

023000 30

## Pribor

Odmikalna ročica za merilno uro S\_Dial WORK Merilno  
območje 25 mm

434212 25

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032