



## Varnostna spojka s cevnim priključkom Zunanji navoj, Priključni zunanji navoj: 3/8col



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080276 3/8
GTIN	7391390419071
Razred artikla	08A

### Opis

#### Izvedba:

Jeklene **spojke za stisnjeni zrak** imajo v primerjavi z običajnimi spojkami iz medenine veliko prednosti:

- **Enostavna enoročna uporaba z manjšo silo spajanja.**
- **Velika pretočnost zaradi manjših tlačnih izgub.**
- **Dolga življenjska doba zaradi površinsko oplemenitenih in kaljenih komponent z ozkimi tolerancami izdelave.**
- **Ekonomičnost – čas amortizacije znaša največ 2 leti.**

**Varnostna spojka eSafe** po standardu ISO 4414 in EN 983. Sistem se najprej odzrači in šele nato se sklopka lahko razstavi (ne pride do udarca cevi zaradi tlaka). Nova, izboljšana enoročna uporaba.

Pretok: 950 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. V skladu s standardom ISO B.

#### Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

#### Napotek:

**Serija CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.**

### Tehnični opis

Priključni zunanji navoj	3/8 col
Material	Jeklena spojka

Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Pretok	950 l/min
Vrsta izdelka	Spojka