



## Varnostna spojka s cevnim priključkom Notranji navoj, Priključni notranji navoj: 1/4col



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 080277 1/4    |
| GTIN                  | 7391390419095 |
| Razred artikla        | 08A           |

### Opis

#### Izvedba:

Jeklene **spojke za stisnjeni zrak** imajo v primerjavi z običajnimi spojkami iz medenine veliko prednosti:

- **Enostavna enoročna uporaba z manjšo silo spajanja.**
- **Velika pretočnost zaradi manjših tlačnih izgub.**
- **Dolga življenjska doba zaradi površinsko oplemenitenih in kaljenih komponent z ozkimi tolerancami izdelave.**
- **Ekonomičnost – čas amortizacije znaša največ 2 leti.**

**Varnostna spojka eSafe** po standardu ISO 4414 in EN 983. Sistem se najprej odzrača in šele nato se sklopka lahko razstavi (ne pride do udarca cevi zaradi tlaka). Nova, izboljšana enoročna uporaba.

Pretok: 950 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. V skladu s standardom ISO B.

#### Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

#### Napotek:

**Serijska CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.**

### Tehnični opis

|          |                |
|----------|----------------|
| Material | Jeklena spojka |
| Pretok   | 950 l/min      |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar  |
| Priključni notranji navoj   | 1/4 col |
| Vrsta izdelka               | Spojka  |