



**Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 4m**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080248 4
GTIN	7391390143907
Razred artikla	08A

## Opis

### Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od -20 do +60 °C. Maksimalni delovni tlak 16 bar. V skladu s standardom ISO B.

### Napotek:

Serijska CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

## Tehnični opis

Priključek hitre spojke	1/4 col
Material	Spiralna cev iz poliuretana
Maksimalni razpočni tlak	35 bar
Notranji Ø cevi	8 mm
Barva	modra
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Priključek nastavka	1/4 col
Zunanji Ø cevi	12 mm
Uporabna dolžina cevi	4 m

Vrsta izdelka

Cev

**Pribor**Garnitura nastavkov z zunanjim navojem5-delna Priključni  
zunanji navoj 1/4 col

080300 1/4

Varnostna spojka s cevnim priključkomZunanji navoj  
Priključni zunanji navoj 1/4 col

080276 1/4