



Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 6m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080248 6
GTIN	7391390141897
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od -20 do +60 °C. Maksimalni delovni tlak 16 bar. V skladu s standardom ISO B.

Napotek:

Serijska CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

Tehnični opis

Notranji Ø cevi	8 mm
Maksimalni razpočni tlak	35 bar
Priključek hitre spojke	1/4 col
Zunanji Ø cevi	12 mm
Uporabna dolžina cevi	6 m
Material	Spiralna cev iz poliuretana
Priključek nastavka	1/4 col
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Barva	modra

Vrsta izdelka

Cev

PriborGarnitura nastavkov z zunanjim navojem5-delna Priključni
zunanji navoj 1/4 col

080300 1/4

Varnostna spojka s cevnim priključkomZunanji navoj
Priključni zunanji navoj 1/4 col

080276 1/4