



**Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 8m**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080248 8
GTIN	7391390137609
Razred artikla	08A

### Opis

**Izvedba:**

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od -20 do +60 °C. Maksimalni delovni tlak 16 bar. V skladu s standardom ISO B.

**Napotek:**

Serijska CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

### Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Priključek nastavka	1/4 col
Uporabna dolžina cevi	8 m
Zunanji Ø cevi	12 mm
Priključek hitre spojke	1/4 col
Barva	modra
Material	Spiralna cev iz poliuretana
Notranji Ø cevi	8 mm
Maksimalni razpočni tlak	35 bar

Vrsta izdelka

Cev

**Pribor**Garnitura nastavkov z zunanjim navojem5-delna Priključni  
zunanji navoj 1/4 col

080300 1/4

Varnostna spojka s cevnim priključkomZunanji navoj  
Priključni zunanji navoj 1/4 col

080276 1/4