



## Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 2m



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080248 2
GTIN	7391390275448
Razred artikla	08A

### Opis

#### Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od -20 do +60 °C. Maksimalni delovni tlak 16 bar. V skladu s standardom ISO B.

#### Napotek:

Serijska CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

### Tehnični opis

Uporabna dolžina cevi	2 m
Barva	modra
Maksimalni razpočni tlak	35 bar
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Priključek nastavka	1/4 col
Notranji Ø cevi	8 mm
Priključek hitre spojke	1/4 col
Zunanji Ø cevi	12 mm

Material	Spiralna cev iz poliuretana
Vrsta izdelka	Cev

---

## Pribor

Garnitura nastavkov z zunanjim navojem5-delna Priključni zunanji navoj 1/4 col	080300 1/4
Varnostna spojka s cevnim priključkomZunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/4 col	080276 1/4