



Spiralna cev iz poliuretana, 1/2-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 11×16 mm, Uporabna dolžina cevi: 8m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080249 8
GTIN	7391390305473
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od -20 do +60 °C. Maksimalni delovni tlak 16 bar. V skladu s standardom ISO B.

Napotek:

Serijska CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

Tehnični opis

Maksimalni razpočni tlak	35 bar
Priključek nastavka	1/2 col
Material	Spiralna cev iz poliuretana
Zunanji Ø cevi	16 mm
Priključek hitre spojke	1/2 col
Uporabna dolžina cevi	8 m

Notranji Ø cevi	11 mm
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Barva	modra
Vrsta izdelka	Cev

Pribor

Varnostna spojka s cevnim priključkom Zunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/2 col	080276 1/2
--	------------