



Spiralna cev iz poliuretana, 1/2-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 11×16 mm, Uporabna dolžina cevi: 4m



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 080249 4 |
| GTIN | 7391390305435 |
| Razred artikla | 08A |

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od -20 do +60 °C. Maksimalni delovni tlak 16 bar. V skladu s standardom ISO B.

Napotek:

Serijska CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Material | Spiralna cev iz poliuretana |
| Notranji Ø cevi | 11 mm |
| Uporabna dolžina cevi | 4 m |
| Priključek hitre spojke | 1/2 col |
| Zunanji Ø cevi | 16 mm |
| Barva | modra |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Priključek nastavka | 1/2 col |
| Maksimalni razpočni tlak | 35 bar |
| Maksimalni obratovalni tlak | 10 bar |
| Vrsta izdelka | Cev |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Varnostna spojka s cevnim priključkom Zunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/2 col | 080276 1/2 |
|--|------------|