



Izpihovalna pištola iz umetne mase, s fiksno nameščeno cevjo, Dolžina izpihovalne cevi: 90mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080264 90
GTIN	7391390475381
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in enostavnim rokovanjem. V skladu s standardom ISO B.

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

Obseg dobave:

Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom art. 080300 vel. 1/4.

Napotek:

Serijska CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

Tehnični opis

Dolžina izpihovalne cevi	90 mm
Pretok	500 l/min
Vrsta izdelka	Pištola