



Pištola za izpihovanje in pršenje tekočine, nastavljiva Priključek za zrak, Tip: FLOW



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in enostavnim rokovanjem.

Pištola za izpihovanje in pršenje tekočine s pršilno šobo, **nastavljivim curkom** (točkovni do površinski) in **nastavljivim pretokom** (zrak: 200–1200 l/min, tekočina: 7–46 l/min). V skladu s standardom ISO B.

Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom art. 080300.

Napotek:

Serija CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

Tehnični opis

Pretok	200 - 1200 l/min
Pretok tekočine	7 - 46 l/min
Pretok zraka	200 - 1200 l/min
Vrsta izdelka	Pištola

