



Izpihovalna pištola iz umetne mase s fiksno nameščeno cevjo „Star-Tip“, Tip: SAFE



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080267 SAFE
GTIN	7391390475374
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in enostavnim rokovanjem. V skladu s standardom ISO B.

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

Obseg dobave:

Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom art. 080300.

Napotek:

Serijska CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

Tehnični opis

Dolžina izpihovalne cevi	90 mm
Pretok	500 l/min
Vrsta izdelka	Pištola

Pribor

Garnitura cevnih in tihih šob	080257
Garnitura magnetnih držal, serija	080261
Ščitnik, prosojen, za izpihovalno pištolo Zunanji Ø 100 mm	080256 100
Garnitura nastavkov z zunanjim navojem5-delna Priključni zunanji navoj 1/4 col	080300 1/4