

HAINBUCH**Menjalna priprava, ročna za MANOK, Vpenjalna glava (SK): 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329832 80
GTIN	2050002069473
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Menjalna naprava za ročno menjavo vpenjalne glave.

Uporaba:

Vsestranske možnosti uporabe, npr. za obdelovalne centre, merilne stroje, stebrne vrtalne stroje itd.

Napotek:

Za primerne vpenjalne glave glejte art. 329910–329946.

Tehnični opis

Velikost vpenjalnega trna	80 mm
Vrsta izdelka	Menjalna naprava

Pribor

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 46 mm	329944 46
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 29 mm	329940 29
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 52 mm	329940 52
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 77 mm	329940 77
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 32 mm	329944 32
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 72 mm	329940 72
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 14 mm	329940 14
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 71 mm	329944 71
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 30 mm	329940 30
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 28 mm	329940 28
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 29 mm	329944 29
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 12 mm	329944 12
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 50 mm	329940 50
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 10 mm	329940 10
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 7 mm	329940 7
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 11 mm	329944 11
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 36 mm	329940 36
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 19 mm	329944 19
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 47 mm	329944 47
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 37 mm	329940 37
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 63 mm	329944 63
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 24 mm	329944 24
	329944 37

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 37 mm

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 20 mm 329940 20

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 54 mm 329940 54

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 51 mm 329940 51

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 62 mm 329944 62

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 23 mm 329944 23

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 64 mm 329944 64

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 34 mm 329940 34

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 42 mm 329944 42

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 65 mm 329940 65

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 30 mm 329944 30

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 5 mm 329940 5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 13 mm 329944 13

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 33 mm 329944 33

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 77 mm 329944 77

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 16 mm 329940 16

Vpenjalna glavamehka Ø začetne izvrtine 40 mm 329946 40

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 71 mm 329940 71

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 55 mm 329944 55

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 56 mm 329944 56

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 72 mm 329944 72

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 34 mm	329944 34
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 57 mm	329944 57
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 48 mm	329940 48
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 39 mm	329940 39
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 14 mm	329944 14
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 41 mm	329940 41
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 27 mm	329944 27
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 70 mm	329944 70
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 78 mm	329940 78
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 19 mm	329940 19
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 67 mm	329944 67
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 22 mm	329944 22
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 64 mm	329940 64
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 75 mm	329940 75
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 74 mm	329944 74
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 76 mm	329944 76
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 66 mm	329940 66
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 52 mm	329944 52
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 35 mm	329944 35
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 79 mm	329944 79
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 25 mm	329944 25

Vpenjalna glavamehka Ø začetne izvrtine 8 mm	329946 8
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 47 mm	329940 47
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 32 mm	329940 32
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 62 mm	329940 62
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 23 mm	329940 23
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 69 mm	329940 69
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 61 mm	329940 61
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 26 mm	329944 26
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 13 mm	329940 13
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 33 mm	329940 33
Vpenjalna glavamehka Ø začetne izvrtine 60 mm	329946 60
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 61 mm	329944 61
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 22 mm	329940 22
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 43 mm	329940 43
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 51 mm	329944 51
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 78 mm	329944 78
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 48 mm	329944 48
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 75 mm	329944 75
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 67 mm	329940 67
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 44 mm	329940 44
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 17 mm	329940 17
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 53 mm	329940 53
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 80 mm	329944 80
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 59 mm	329940 59
	329944 28

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 28 mm

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 18 mm	329940 18
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 26 mm	329940 26
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 49 mm	329944 49
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 11 mm	329940 11
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 40 mm	329940 40
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 68 mm	329940 68
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 31 mm	329944 31
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 66 mm	329944 66
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 42 mm	329940 42
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 76 mm	329940 76
Vpenjalna glavamehka Ø začetne izvrtine 20 mm	329946 20
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 6 mm	329940 6
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 8 mm	329940 8
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 54 mm	329944 54
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 73 mm	329940 73
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 58 mm	329944 58
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 43 mm	329944 43
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 44 mm	329944 44
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 49 mm	329940 49
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 36 mm	329944 36
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 31 mm	329940 31
Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 16 mm	329944 16

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 12 mm	329940 12
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 63 mm	329940 63
Vpenjalna glavagladka prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 65 mm	329944 65
Vpenjalna glavagladka prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 50 mm	329944 50
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 45 mm	329940 45
Vpenjalna glavagladka prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 15 mm	329944 15
Vpenjalna glavagladka prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 17 mm	329944 17
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 27 mm	329940 27
Vpenjalna glavagladka prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 38 mm	329944 38
Vpenjalna glavagladka prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 60 mm	329944 60
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 35 mm	329940 35
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 21 mm	329940 21
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 79 mm	329940 79
Vpenjalna glavagladka prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 53 mm	329944 53
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 46 mm	329940 46
Vpenjalna glavagladka prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 21 mm	329944 21
Vpenjalna glavagladka prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 68 mm	329944 68
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 70 mm	329940 70
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 57 mm	329940 57
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 24 mm	329940 24
Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 25 mm	329940 25
Vpenjalna glavagladka prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 20 mm	329944 20
	329944 40

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 40 mm

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 59 mm

329944 59

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 74 mm

329940 74

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 55 mm

329940 55

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 15 mm

329940 15

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 45 mm

329944 45

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 41 mm

329944 41

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 56 mm

329940 56

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 80 mm

329940 80

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 73 mm

329944 73

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 18 mm

329944 18

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 39 mm

329944 39

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 69 mm

329944 69

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 38 mm

329940 38

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 58 mm

329940 58

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 60 mm

329940 60

Vpenjalna glavagladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 9 mm

329940 9