

Garant**Rezkalna ploščica za obdelavo radijev, HB7720, Radij R: 2,5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 217282 2,5 |
| GTIN | 4062406729622 |
| Razred artikla | 21C |

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| A | 4 mm |
| Notranji \varnothing d | 20,3 mm |
| Radij R | 2,5 mm |
| Zvrst | HB7720 |
| Zunanji \varnothing D | 26 mm |
| Tip | P26 |
| Število rezil Z | 6 |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|--|------------|-------|------------|
|--|------------|-------|------------|

| | | | |
|------------------------------|----------|-----------|---|
| Al umetna masa | primerno | 500 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 400 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 250 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 250 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 180 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 120 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 120 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 100 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | 60 m/min | H |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | 45 m/min | H |
| Jeklo < 65 HRC | primerno | 35 m/min | H |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | primerno | 80 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 180 m/min | K |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | primerno | | |