

**Garant**

**Rezkalne ploščice za odrezovanje, veliko število rezil, HB7720, Širina rezkanja A: 1,5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217346 1,5
GTIN	4062406729691
Razred artikla	21C

**Opis****Izvedba:**

Za posebno velika podajanja. Izjemno primerno za učinkovito serijsko proizvodnjo.

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $S_{maks}$	11,5 mm
Širina rezkanja A	1,5 mm
Zvrst	HB7720
Zunanji $\varnothing$ D	37 mm
Tip	P26
Število rezil Z	9
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	45 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	35 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	180 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		