

**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 16/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250000 16/12
GTIN	4062406733223
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 1620F12
Vzmet	259046 4
Kolenska ročica	259015 15
Celotna dolžina L	80 mm
Velikost držala	16 mm
Podložna ploščica	259031 5

Vijak kolenske ročice	259018 14
Serijska	Master Eco
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje