


**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, leve, Velikost držala / ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250001 20/12
GTIN	4062406733261
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva skupaj z držalom sistema GARANT Master eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Kolenska ročica	259015 15
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 2020X12
Podložna ploščica	259031 5
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Velikost ploščice	12 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Velikost držala	20 mm
Vijak kolenske ročice	259018 15
Celotna dolžina L	90 mm

Vzmet	259046 4
Serija	Master Eco
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje