

## Garant

### Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 20/12mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250000 20/12
GTIN	4062406733230
Razred artikla	21U

#### Opis

##### Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

##### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva skupaj z držalom sistema GARANT Master eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

#### Tehnični opis

Kolenska ročica	259015 15
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Podložna ploščica	259031 5
Celotna dolžina L	90 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 2020X12
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Serijska	Master Eco
Vijak kolenske ročice	259018 15
Velikost držala	20 mm

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Vzmet	259046 4
Velikost ploščice	12 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje