


Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, leve, Velikost držala / ploščice: 16/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250001 16/12
GTIN	4062406733254
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 14
Celotna dolžina L	80 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Serija	Master Eco
Velikost ploščice	12 mm
Kolenska ročica	259015 15
Podložna ploščica	259031 5
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 1620F12
Velikost držala	16 mm

Vzmet	259046 4
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Dolžina glave L ₁	30 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje