


Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, leve, Velikost držala / ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250001 25/12
GTIN	4062406733278
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva skupaj z držalom sistema GARANT Master eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	32 mm
Podložna ploščica	259031 5
Velikost ploščice	12 mm
Velikost držala	25 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 2525H12
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Vzmet	259046 4
Serijska	Master Eco
Celotna dolžina L	100 mm

Vijak kolenske ročice	259018 15
Kolenska ročica	259015 15
Dolžina glave L ₁	30 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje