

Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, desni, Velikost držala/
ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250624 16/11
GTIN	4062406728922
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	85 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Vzmet	259046 5
Podložna ploščica	259031 44
Kolenska ročica	259015 16
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 1616X11
Vijak kolenske ročice	259018 16
Serijska	Master Eco

Dolžina glave L ₁	35 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje