

Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, desni, Velikost držala/
ploščice: 20/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250624 20/15
GTIN	4062406728946
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Serija	Master Eco
Dolžina glave L ₁	40 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Velikost ploščice	15 mm
Kolenska ročica	259015 17
Podložna ploščica	259031 45
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Vijak kolenske ročice	259018 17
Vzmet	259046 4

Velikost držala	20 mm
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2020H15
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje