

**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, leve, Velikost držala/  
ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250625 16/11
GTIN	4062406728960
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Vijak kolenske ročice	259018 16
Podložna ploščica	259031 44
Serijska	Master Eco
Velikost ploščice	11 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	35 mm
Velikost držala	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Kolenska ročica	259015 16
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 1616X11

Celotna dolžina L	85 mm
Vzmet	259046 5
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje