

**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, leve, Velikost držala/  
ploščice: 20/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250625 20/15
GTIN	4062406728984
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Vijak kolenske ročice	259018 17
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2020H15
Velikost držala	20 mm
Podložna ploščica	259031 45
Celotna dolžina L	100 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Kolenska ročica	259015 17
Velikost ploščice	15 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	40 mm

Vzmet	259046 4
Serijska	Master Eco
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje