

Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, leve, Velikost držala/
ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250625 20/11
GTIN	4062406728977
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2020X11
Dolžina glave L ₁	35 mm
Serijska	Master Eco
Vijak kolenske ročice	259018 16
Velikost držala	20 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Kolenska ročica	259015 16
Vzmet	259046 5
Velikost ploščice	11 mm

Podložna ploščica	259031 44
Celotna dolžina L	95 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje