

Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251116 25/12
GTIN	4062406733827
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–311936 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 46
Celotna dolžina L	105 mm
Velikost ploščice	12 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Velikost držala	25 mm
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 2525X12
Serijska	Master Eco
Dolžina glave L ₁	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..

Vzmet	259046 4
Vijak kolenske ročice	259018 15
Kolenska ročica	259015 15
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje