

Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 16/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251116 16/12
GTIN	4062406729004
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–311936 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 46
Kolenska ročica	259015 15
Velikost držala	16 mm
Serija	Master Eco
Velikost ploščice	12 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Celotna dolžina L	85 mm
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 1620X12
Vijak kolenske ročice	259018 15

Vzmet	259046 4
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Dolžina glave L ₁	35 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje