


**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, levo, Velikost držala/  
ploščice: 16/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251117 16/12
GTIN	4062406733834
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–311936 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Serija	Master Eco
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	85 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 1620X12
Vijak kolenske ročice	259018 15
Vzmet	259046 4
Kolenska ročica	259015 15
Dolžina glave L <sub>1</sub>	35 mm

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Velikost držala	16 mm
Podložna ploščica	259031 46
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Rezalna glava